

**Garant****SEET 1305 AGSR, HB7520, Tyyppi: ST900****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213566 ST900
GTIN	4045197941008
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Malli:**

Paksumpi terä korkeisiin lastuamisvaatimuksiin. Modernin pinnoituksen ansiosta kestää hyvin kulutusta.

**Huomautus:**

Varmista viimeistely pinta käyttämällä yhdessä numeron 213596 UNI kanssa.

Ohjelastuamisarvot  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{pmax} = 4 \text{ mm}$ .

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,2 mm

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$ / hammas	0,2 mm
tyyppi	ST900
Sarja	Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä	SEET 1305 AGSR
Laji	HB7520
Lastuava aine	KM

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	240 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		