

Garant**SEMT 1305 AGSR, HB7510, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213577 ST1400
GTIN	4045197941039
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Paksumpi terä korkeisiin lastuamisvaatimuksiin. Modernin pinnoituksen ansiosta kestää hyvin kulutusta.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot $a_e = 0,5... 1 \times D/a_{pmax} = 4$ mm.

Syöttö f_z / hammas: 0,22 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,22 mm
tyyppi	ST1400
Sarja	Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä	SEMT 1305 AGSR
Laji	HB7510
Lastuava aine	KM

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		