

Garant**SEMT 1305 AGSR, HB7520, Tyyppi: ST900****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213568 ST900
GTIN	4045197941015
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Paksumpi terä korkeisiin lastuamisvaatimuksiin. Modernin pinnoituksen ansiosta kestää hyvin kulutusta.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot $a_e = 0,5... 1 \times D/a_{pmax} = 4$ mm.

Syöttö f_z / hammas: 0,2 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	ST900
Syöttö f_z / hammas	0,2 mm
Sarja	Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä	SEMT 1305 AGSR
Laji	HB7520
Lastuava aine	KM

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	240 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		