

Garant**Epäkeskholkki, ØD3: 40Lmm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 290393 40L |
| GTIN | 4045197997234 |
| Tuoteluokka | 29K |

Kuvaus**Malli:**

Säätöalue enintään $\pm 0,5$ mm.

Asteikon jakoviiva vastaa 0,03 mm.

Käyttö:

Kiilauran ja profiilien pistotyökalun pitimien hienosäätö sorveissa ilman Y-akselia.

Sopii:

Ura- ja profiilituenpidin nro 290330 – 290359.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|---------------|
| L ₂ | 80 mm |
| L ₁ | 95 mm |
| Ø D ₂ | 55 mm |
| Ø D _s | 32 mm |
| Tuotetyyppi | Epäkeskholkki |

