



ECO-pyällysjyrsintyökalu Oikea, Varren koko: 16 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290238 16
GTIN	4030741290459
Tuoteluokka	29I

Kuvaus

Malli:

Varressa kierteelliset tapit päästökulman korjaukseen.

pyällyprofilille: RGE45° BL/BR15°

Kehrän Ø:lle d_1 : 15 mm

Kehrän leveydelle b : 4 mm

Kehrän porauksen Ø:lle d_2 : 8 mm

Työstöalue: 3 - 50 mm

KM-holkki, peitelaatta, ruuvi: 299920 4

Tekninen kuvaus

Varren leveys	16 mm
Työstöalue	3 - 50 mm
Kehrän leveydelle b	4 mm
Varren korkeus	16 mm
KM-holkki, peitelaatta, ruuvi	299920 4

Kehrän porauksen Ø:lle d ₂	8 mm
Kehrän Ø:lle d ₁	15 mm
pyällyprofilille	RGE30° 2×AA
pyällyprofilille	RGE45° BL/BR15°
Tuotetyyppi	Pyällystyökalu