



## ECO-pyällystyökalu Oikea, Varren koko: 12 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	290038 12
GTIN	4030741290442
Tuoteluokka	29I

### Kuvaus

ECO-pyällystyökalu Oikea 12 mm Kehrän Ø:lle d<sub>1</sub>: 15 mm

Kehrän leveydelle b: 4 mm

Kehrän porauksen Ø:lle d<sub>2</sub>: 4 mm

Työstöalue: 8 - 15 mm

Sokkatappi: 299911 4

### Tekninen kuvaus

Kehrän porauksen Ø:lle d <sub>2</sub>	4 mm
Työstöalue	8 - 15 mm
Varren leveys	15 mm
Kehrän leveydelle b	4 mm
Kehrän Ø:lle d <sub>1</sub>	15 mm
Varren korkeus	15 mm
Sokkatappi	299911 4
pyällysprofiilille	RAA 2×AA
pyällysprofiilille	RGE30° BL/BR30°
pyällysprofiilille	RGE45° BL/BR45°
Tuotetyyppi	Pyällystyökalu

