



## ECO-pyällystyökalusarja, Tyyppi: SET



### Tilaustiedot

Tilausnumero

290050 SET

GTIN

Tuoteluokka

29I

### Kuvaus

#### Sisältö:

1 kpl/koko Eco-pyällystyökalu nro 290035 ja nro 290040: Koko 16;20

3 kpl pyällyskehrä nro 290161: Koko 20×8/0,8

2 kpl pyällyskehriä nro 290161: Koko 20×8/1,0

1 kpl pyällyskehrä nro 290176 ja nro 290181: Koko 20×8/0,8;

20×8/1,0;

20×8/1,2

### Tekninen kuvaus

Tuotetyyppi

Pyällystyökalu

### Tarvikkeet

ECO-pyällystyökalu yleiskäyttöinen Varren koko 20 mm

290036 20

ECO-pyällystyökalu yleiskäyttöinen Varren koko 16 mm

290035 16

ECO-pyällystyökalu yleiskäyttöinen Varren koko 25 mm	290036 25
Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 20X8/1,0 mm	290176 20X8/1,0
ECO-pyällystyökalu yleiskäyttöinen Varren koko 16X mm	290036 16X
Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 20X8/1,0 mm	290161 20X8/1,0
Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 20X8/1,2 mm	290181 20X8/1,2
Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 20X8/0,8 mm	290176 20X8/0,8
Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 20X8/1,2 mm	290176 20X8/1,2
Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 20X8/0,8 mm	290181 20X8/0,8
Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 20X8/1,0 mm	290181 20X8/1,0
ECO-pyällystyökalu yleiskäyttöinen Varren koko 20 mm	290040 20
ECO-pyällystyökalu yleiskäyttöinen Varren koko 16 mm	290036 16
Pyällyskehrä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 20X8/0,8 mm	290161 20X8/0,8