

Garant

Jyrsintuurna lieriömäinen, jäähdytyskanavareikä, SK 50 A = 200, Tuurnan Ø d1: 16mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	301151 16
GTIN	4045197942265
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
- RFID / Balluf chip -poraus.
- Suurennettu laipan tukipinta.

Värinävaimennettu malli, kiinnikkeessä värinävaimennettu ydin.

Etu:

Selvästi pienempi värinäälttiäisyys! Huomattavasti nopeampi syöttö!

Toimituksen sisältö:

Mukana jyrsimen kiinnitysruuvi ja vääntiökappale.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840. Jyrsimen kiinnitysruuvit nro 309860; 309861.

Huomautus:

Muita kokoja saatavissa haluttaessa.

Tekninen kuvaus

Jyrsintuurnan pituus L ₄	17 mm
Tuurnan Ø d ₁	16 mm
Ulkonema A-mitta	200 mm
Ø D ₂	38 mm
Sovitin	SK 50 A = 200
Standardi	DIN 6357

Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 8000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna