

Garant
XOMT060310ZZSR, HB4030, Tyyppi: ST1400


Tilaustiedot

Tilausnumero	212824 ST1400
GTIN	4045197942562
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Huomautus:

 Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p\max}$

 Säätösäde, kun $a_{p\max}$: 2 mm

 Syöttö f_z / hammas: 0,8 mm

Teränpaksuus S: 3.18 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	ST1400
Syöttö f_z / hammas	0,8 mm
Nirkon säde	1 mm
Teränpaksuus S	3.18 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XOMT060310ZZSR
Laji	HB4030
Lastuava aine	KM

suositeltu työstösyvyys $a_{p\ max}$	1 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	1 mm
Säätösäde, kun $a_{p\ max}$	2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	240 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		