

Garant**XDMT090416ZDSR, HB4020, Tyyppi: ST900****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212860 ST900
GTIN	4045197943118
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p\max}$ Säätösäde, kun $a_{p\max}$: 3 mmSyöttö f_z / hammas: 1,1 mm

Teränpaksuus S: 4.76 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	1,1 mm
tyyppi	ST900
Nirkon säde	1,6 mm
Teränpaksuus S	4.76 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XDMT090416ZDSR
Laji	HB4020
Lastuava aine	KM

suositeltu työstösyvyys $a_{p\ max}$	1,3 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	1,5 mm
Säätösäde, kun $a_{p\ max}$	3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	330 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	280 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	240 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		