


Garant
XDMT090416ZDSR, HB415, Tyyppi: UNI

Tilaustiedot

Tilausnumero	212885 UNI
GTIN	4045197943163
Tuoteluokka	21A

Kuvaus
Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Säätösäde, kun $a_{p \max} \leq 3 \text{ mm}$

Teränpaksuus S: 4.76 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
Nirkon säde	1,6 mm
Teränpaksuus S	4.76 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XDMT090416ZDSR
Laji	HB415
Lastuava aine	KM
suositeltu työstösyvyys $a_{p \max}$	1,2 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	1,5 mm

Säätösäde, kun $a_{p \max}$	3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	280 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	260 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	M
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		