

Garant**Jyrsintuurna Muoto ADB jäähdytyskanavareillä, SK 30 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 27mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301013 27
GTIN	4045197944238
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- **4 jäähdytyskanavareikää.**
- **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).**
- **Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.**
- **Pieni ulkonema.**
- **Suurennettu laipan tukipinta.**
- **RFID/Balluff chip -poraus.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 -308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840. Jyrsimen kiinnitysruuvit nro 309860; 309861.

Tekninen kuvaus

Tuurnan Ø d ₁	27 mm
Jyrsintuurnan pituus L ₄	21 mm
Ulko-Ø D	50 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	27
sopiva erikoisavain nro 309840	27
Ulkonema A-mitta	50 mm

Kiinnitys- \varnothing D ₁	27 mm
Sovitin	SK 30 lyhyt
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 5 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna