

Garant**Weldonistukka, muoto ADB jäähdytyskanavareillä, SK 30 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300048 8
GTIN	4045197944139
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:****GARANT –**

Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!). Tasapainoluokka G 2,5 / 25 000 min⁻¹.
Kuulakärkilevy/Rfid-siru.

Suljettavat jäähdytyskanavareit.**Käyttö:**

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntötasolla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Tekninen kuvaus

Varakiinnitysruuvi nro 309900	8
Ulko-Ø D	28 mm
Ulkonema A-mitta	50 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	8 mm
Sovitin	SK 30 lyhyt
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1

Muoto	ADB
Jäähdytinkanavan reikä	lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 8 mm	309900 8
--	----------