

Garant**Jyrsintuurna Muoto ADB jäähdytyskanavareillä, SK 30 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 22mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 301013 22 |
| GTIN | 4045197944221 |
| Tuoteluokka | 31A |

Kuvaus**Malli:**

- Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
- Pieni ulkonema.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- RFID/Balluff chip -poraus.
- 4 jäähdytyskanavareikää.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 -308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840. Jyrsimen kiinnitysruuvit nro 309860; 309861.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|-------|
| Ulkonema A-mitta | 50 mm |
| sopiva erikoisavain nro 309840 | 22 |
| Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 22 |
| Jyrsintuurnan pituus L ₄ | 19 mm |
| Ulko-Ø D | 48 mm |
| Tuurnan Ø d ₁ | 22 mm |

| | |
|---|------------------------------------|
| Kiinnitys- \varnothing D ₁ | 22 mm |
| Sovitin | SK 30 lyhyt |
| Standardi | DIN 6357 |
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 |
| Muoto | ADB |
| Jäähdytinkanavan reikä | ei lukittava |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 5 μm |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |