

Garant**Jyrsintä- ja kiertoistukka, PSC 63, ER-kiristysholkki: 32****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319295 32
GTIN	4045197943736
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:****SisäSORVAUSPITIMEN PİKAVAIHTOJÄRJESTELMÄ.**

Pikavaihtosovittimet nro 319285; 319286; 319289 kiinnitetään suoraan pitimeen. Vankka yhdistelmä ja minimaalinen ulkonema.

Käyttö:

Sorvauspitimien sisätyöstöön.

Standardi:

ISO 26623-1.

Toimituksen sisältö:

Mukana ulkokierteellinen kiristysmutteri.

Huomautus:

Esisäätö esim tuotteilla GARANT nro 354760 VG1 tai 355010 VGBASIC ja kavennus 354773 (holkki nro 313291 koko 25 ja lisäkavennusholkki nro 319426; 319428 koko 40/32).

Voidaan kiinnittää myös suoraan ER-kiristysholkillä.

Tekninen kuvaus

x sis. kiristyspihdit ER	62 mm
l ₂ sisältää vaihtosovittimen	103 mm

l ₂ sis. kiristyspihdit ER	76 mm
x sisältää vaihtosovittimen	89 mm
ulko-Ø d ₃	63 mm
Peruspitimen Ø d ₂	48 mm
kierre M	M40×1,5
Sovitin	PSC 63
Tuotetyyppi	Pikavaihtosovitin