

**Garant****Weldon-istukka jäähdytyskanavareikä, HSK-A 100 A = 160, Kiinnitys-Ø D1: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	304411 20
GTIN	4045197943866
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- RFID-/Balluff chip -poraus.
- HSK-työpinnat työstetty.

**GARANT:** Kaikki varret kovalasorvatut (tasainen käynti!).

**Suljettavat jäähdytyskanavareivät.**

**Käyttö:**

Työkalujen kiinnitykseen, vääntiötaso sivulla DIN 1835muoto B ja DIN 6535 muoto HB - standardien mukaan.

**Erikoistarvike:**

Jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

**Huomautus:**

HSK 40 ja 50, muodot A ja E toimitetaan suoraan valmistajalta.

**Tekninen kuvaus**

Varakiinnitysruuvi nro 309900	20
Ulkonema A-mitta	160 mm
Ulko-Ø D	52 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Sovitin	HSK-A 100 A = 160

Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69882-4
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Jäähdytinkanavan reikä	lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

## Tarvikkeet

Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 20 mm	309900 20
-----------------------------------------------------	-----------