

**Garant**
**Weldon-istukka jäähdytyskanavareikä, HSK-A 63 A = 160, Kiinnitys-Ø D1: 16mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	304336 16
GTIN	4045197943361
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus**
**Malli:**

- RFID-/Balluff chip -poraus.
- HSK-työpinnat työstetty.

**GARANT:** Kaikki varret kovasorvatut (tasainen käynti!).

**Suljettavat jäähdytyskanavareivät.**

**Käyttö:**

Työkalujen kiinnitykseen, vääntiötaso sivulla DIN 1835muoto B ja DIN 6535 muoto HB -standardien mukaan.

**Erikoistarvike:**

Jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

**Huomautus:**

HSK 40 ja 50, muodot A ja E toimitetaan suoraan valmistajalta.

**Tekninen kuvaus**

Varakiinnitysruuvi nro 309900	16
Ulkonema A-mitta	160 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Ulko-Ø D	48 mm
Sovitin	HSK-A 63 A = 160

Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69882-4
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Jäähdytinkanavan reikä	lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

---

## Tarvikkeet

Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 16 mm	309900 16
-----------------------------------------------------	-----------