

Garant**Weldon-istukka Muoto ADB jäähdytyskanavareillä, BT 50lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 10mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 302650 10 |
| GTIN | 4045197944696 |
| Tuoteluokka | 31A |

Kuvaus**Malli:**

Varret kovasorvattu (tasaisempi käynti). Tasapainotusluokka G2,5 / 25000 min⁻¹. **Suljettavat jäähdytyskanavareiät.**

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308802, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|------------|
| Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 10 |
| Ulko-Ø D | 35 mm |
| Ulkonema A-mitta | 70 mm |
| Kiinnitys-Ø D ₁ | 10 mm |
| Sovitin | BT 50lyhyt |
| Standardi | DIN 6359 |
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-2 |
| Kiinnitysnormi | JIS B6339 |

| | |
|--------------------|---------------|
| Muoto | ADB |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 μm |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Tuotetyyppi | Weldonistukka |

Tarvikkeet

| | |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 10 mm | 309900 10 |
|-----------------------------------------------------|-----------|