

**Garant****Weldon-istukka Muoto ADB jäähdytyskanavareillä, BT 50lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 6mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	302650 6
GTIN	4045197944672
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

Varret kovasorvattu (tasaisempi käynti). Tasapainotusluokka G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. **Suljettavat jäähdytyskanavareivät.**

**Käyttö:**

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308802, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	6
Ulkonema A-mitta	63 mm
Ulko-Ø D	25 mm
Sovitin	BT 50lyhyt
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339

Muoto	ADB
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

---

## Tarvikkeet

Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 6 mm	309900 6
--	----------