

**Garant****Weldon-istukka Muoto ADB jäähdytyskanavareillä, BT 40 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 25mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 302596 25     |
| GTIN         | 4045197944658 |
| Tuoteluokka  | 31A           |

**Kuvaus****Malli:**

Varret kovasorvattu (tasaisempi käynti). Tasapainotusluokka G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. **Suljettavat jäähdytyskanavareivät.**

**Käyttö:**

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella väntiötasolla.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308802, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

**Tekninen kuvaus**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Ulkonema A-mitta              | 90 mm       |
| Ulko-Ø D                      | 65 mm       |
| Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>    | 25 mm       |
| Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 25          |
| Sovitin                       | BT 40 lyhyt |
| Standardi                     | DIN 6359    |
| Kiinnitysnormi                | ISO 7388-2  |
| Kiinnitysnormi                | JIS B6339   |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Muoto                               | ADB                                |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup> |
| Pyörintätarkkuus                    | ≤ 3 μm                             |
| Lastuamisstrategia                  | HPC                                |
| Tuotetyyppi                         | Weldonistukka                      |

---

## Tarvikkeet

|   |           |
|---|-----------|
| Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 25 mm | 309900 25 |
|---|-----------|