

Garant**eco-kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/09mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260021 20/09
GTIN	4045197945181
Tuoteluokka	21U

Kuvaus

Malli:

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessivarmuus. Ulkopuolisella jäähdytyksellä.

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 317900 – 319886.

Sisäjähdytys: kyllä

ISO-koodi pidin: SCLCR/L 2020X09

Sopiva kääntöterä: CC.. 09T3..

Toimintaleveys L₄: 25 mm

Pään pituus L₁: 27 mm

Kokonaispituus L: 86 mm

Kääntöterä-ruuvisarja: 269028 28

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Pään pituus L ₁	27 mm
Kokonaispituus L	86 mm
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 28
Terän koko	9 mm
ISO-koodi pidin	SCLCR/L 2020X09
Varren koko	20 mm
Sarja	Eco
Käyttötapa	Vasen
Standardi	DIN ISO 5610
Sisjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500