

Garant**eco-kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 16/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260020 16/09
GTIN	4045197945150
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessivarmuus. Ulkopuolisella jäähdytyksellä.

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 317900 – 319886.

Sisäjähdytys: kyllä

ISO-koodi pidin: SCLCR/L 1616X09

Sopiva kääntöterä: CC.. 09T3..

Toimintaleveys L₄: 20 mm

Pään pituus L₁: 27 mm

Kokonaispituus L: 74 mm

Kääntöterä-ruuvisarja: 269028 28

Tekninen kuvaus

Pään pituus L ₁	27 mm
ISO-koodi pidin	SCLCR/L 1616X09
Toimintaleveys L ₄	20 mm
Terän koko	9 mm

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 28
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Kokonaispituus L	74 mm
Varren koko	16 mm
Sarja	Eco
Käyttötapa	Oikea
Standardi	DIN ISO 5610
Sisjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15