

Garant**Eco-kääntöteränpidin SVJBL 93° kääntöterille VB.. vasen****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261103 16/11
GTIN	4045197945273
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessivarmuus.

Ulkopuolisella jäähdytyksellä.

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System -kiinnikkeitä nro 317900–319886.

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269023 1
ISO-koodi pidin	SVJBR/L 1616X11
Sopiva kääntöterä	VB.. 1103..
Terän koko	11 mm
Toimintaleveys L ₄	20 mm
Pään pituus L ₁	34 mm
Varren koko	16 mm
Kokonaispituus L	81 mm
Sarja	Eco

Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/261103-16/11>