

Garant**Profiiltyöntimen pidin, metrinen $\varnothing d = 8$ mm, Varren $\varnothing DS$: MK2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	293020 MK2
GTIN	4045197945921
Tuoteluokka	29K

Kuvaus**Sopii:**

CNC-koneet ja perinteiset koneet.

Erikoistarvike:

Kohdistusapuväline (nro 293000) ja otsareikäavain (nro 293006).

Vääntölehdet MK-varsiin on tilattavissa nrolla 293008 kokoina MK2, MK3 ja MK4.

Huomautus:

- **Huom: Valitse aina sopiva työntimen \varnothing .**
- **Muita varsiliitännäversioita saatavissa pyynnöstä.**

Tekninen kuvaus

L	38 mm
Varren pituus L_s	69 mm
Varsityyppi	MK2
$\varnothing D$	33 mm
$\varnothing d$	8 mm

Kiinnityskoko	MK2
Sisäjäähdytys	ei
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu

Tarvikkeet

Otsareikäavain Pidikkeen Ø 16 mm	293006 16
Otsareikäavain Pidikkeen Ø 5 mm	293006 5
Otsareikäavain Pidikkeen Ø 12 mm	293006 12
Otsareikäavain Pidikkeen Ø 8 mm	293006 8