

**Garant****Työnnin, kuusikulmainen, metrinen  $\varnothing d = 16$  mm, TiN, Kuusikulma: 24mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 293046 24     |
| GTIN         | 4045197946812 |
| Tuoteluokka  | 29L           |

**Kuvaus****Malli:**

TiN-pinnoite.

**Käyttö:**Profiilien valmistukseen **yhdessä työvaiheessa.****Sopii:**

Profiilityönninten pidin nro 293020 – 293079.

**Huomautus:**

- **Erikoiskoot ja erikoisprofiilit saatavana tilauksesta.**
- **Yksityiskohtaiset ohjeavrot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.**

**Tekninen kuvaus**

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Avainkoko     | 24 mm                |
| L             | 32 mm                |
| Lastuava aine | HSS                  |
| Toleranssi    | + 0,24 ... + 0,28 mm |

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| profiili       | Kuusikulma                      |
| L <sub>1</sub> | 40 mm                           |
| Ø d            | 16 mm                           |
| Pinnoitus      | TiN                             |
| Tuotetyyppi    | Ura- ja profiilityöstön työkalu |