

**Garant****Työnnin, nelikulmainen, metrinen  $\varnothing d = 12$  mm, TiN, Nelikulma: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	293053 10
GTIN	4045197947055
Tuoteluokka	29L

**Kuvaus****Malli:**

TiN-pinnoite.

**Käyttö:**Profiilien valmistukseen **yhdessä työvaiheessa.****Sopii:**

Profiilityönninten pidin nro 293020 – 293079.

**Huomautus:**

- **Erikoiskoot ja erikoisprofiilit saatavana tilauksesta.**
  - **Yksityiskohtaiset ohjearvot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.**
- Nelikulmaprofiilien  $> 9$  mm valmistusta suositellaan vain helposti lastuttavissa materiaaleissa (suurempi materiaalinpoisto).

**Tekninen kuvaus**

L	20 mm
Avainkoko	10 mm
Lastuava aine	HSS

Toleranssi	+ 0,15 ... + 0,18 mm
profiili	Nelikulma
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Pinnoitus	TiN
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu