

**Garant****Työnnin, nelikulmainen, metrinen  $\varnothing d = 16$  mm, TiN, Nelikulma: 6mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 293056 6      |
| GTIN         | 4045197947130 |
| Tuoteluokka  | 29L           |

**Kuvaus****Malli:**

TiN-pinnoite.

**Käyttö:**Profiilien valmistukseen **yhdessä työvaiheessa.****Sopii:**

Profiilityönninten pidin nro 293020 – 293079.

**Huomautus:**

- **Erikoiskoot ja erikoisprofiilit saatavana tilauksesta.**
  - **Yksityiskohtaiset ohjeavrot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.**
- Nelikulmaprofiilien > 9 mm valmistusta suositellaan vain helposti lastuttavissa materiaaleissa (suurempi materiaalinpoisto).

**Tekninen kuvaus**

|               |         |
|---------------|---------|
| Avainkoko     | 6 mm    |
| L             | 10,5 mm |
| Lastuava aine | HSS     |

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Toleranssi     | +0,13...+0,16 mm                |
| profiili       | Nelikulma                       |
| L <sub>1</sub> | 40 mm                           |
| Ø d            | 16 mm                           |
| Pinnoitus      | TiN                             |
| Tuotetyyppi    | Ura- ja profiilityöstön työkalu |