

Garant**Työnnin, nelikulmainen, metrinen $\varnothing d = 16$ mm, TiN, Nelikulma: 4mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 293056 4 |
| GTIN | 4045197947116 |
| Tuoteluokka | 29L |

Kuvaus**Malli:**

TiN-pinnoite.

Käyttö:Profiilien valmistukseen **yhdessä työvaiheessa.****Sopii:**

Profiilityönninten pidin nro 293020 – 293079.

Huomautus:

- **Erikoiskoot ja erikoisprofiilit saatavana tilauksesta.**
 - **Yksityiskohtaiset ohjearvot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.**
- Nelikulmaprofiilien > 9 mm valmistusta suositellaan vain helposti lastuttavissa materiaaleissa (suurempi materiaalinpoisto).

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------|--------|
| L | 6,5 mm |
| Avainkoko | 4 mm |
| Lastuava aine | HSS |

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Toleranssi | + 0,09 ... + 0,12 mm |
| profiili | Nelikulma |
| L ₁ | 40 mm |
| Ø d | 16 mm |
| Pinnoitus | TiN |
| Tuotetyyppi | Ura- ja profiilityöstön työkalu |