

Garant**Työnnin, kolo, Torx® Ø d = 12 mm, TiN, Torx®-profiili: TX50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	293063 TX50
GTIN	4045197947536
Tuoteluokka	29L

Kuvaus**Malli:**

TiN-pinnoite.

Käyttö:Profiilien valmistukseen **yhdessä työvaiheessa.****Sopii:**

Profiilityönninten pidin nro 293020 – 293079.

Huomautus:

- **Erikoiskoot ja erikoisprofiilit saatavana tilauksesta.**
- **Yksityiskohtaiset ohjeavrot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.**

Tekninen kuvaus

L	6 mm
Torx® ulkohalkaisija	9 mm
Alkureiän Ø	6,6 mm
Lastuava aine	HSS

Torx®-profiili	TX50
Toleranssi	-0,01...+0,01 mm
profiili	Torx®
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Pinnoitus	TiN
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu