

**HALDER****Keskityskiinnityselementti ja puristuskuulat, Tyyppi: 1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	370018 1
GTIN	4030618238898
Tuoteluokka	37K

**Kuvaus****Etu:**

- Tarkka itsekeskitys, tarkkuus  $\pm 0,025$  mm.
- Kiinnityselementtien avulla voidaan keskittää ja vetää alas tukipisteille karheapintaiset ja pintakäsitellyt rakenneosat.
- Suuri säätövara alhaisella rakennekorkeudella.
- Kiinnitysmahdollisuus ylä- ja alapuolelta.

**Käyttö:**

Kiinnitysreiällisten rakenneosien keskitykseen ja kiinnitykseen.

**Raaka-aine:**

Perusrunko työkaluterästä, karkaistu, mustattu. Kiinnityselementit ruostumatonta terästä 1.4112, karkaistu ja hiottu.

$D_{\min}$ : 14,5 mm

$D_{\max}$ : 18,5 mm

$d_3$  f7: 12 mm

$\varnothing d_4$ : M4 mm

$h_2$ : 9,1 mm

$h_4$ : 5,5 mm

**Tekninen kuvaus**

$h_2$	9,1 mm
$h_4$	5,5 mm
$D_{max}$	18,5 mm
Kiinnitysvoima	3,5 kN
$D_{min}$	14,5 mm
$\varnothing d_4$	M4 mm
$d_3 f7$	12 mm
$h_5$	19,7 mm
Tuotetyyppi	Asetus-kiinnitysjärjestelmä