

**Yksöskiila-puristusleuat uritettu, kierre M: M8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	370021 M8
GTIN	4030618237655
Tuoteluokka	37K

Kuvaus**Käyttö:**

Kiristysruuvia sisäänpäin kiertämällä molemmat kiinnitysleuat liikkuvat ulospäin ja painavat työkappaleita kiinteää tukea vasten.

Raaka-aine:

Perusrunko työkaluterästä, karkaistu, kiiltävä. Kiinnitysleuat työkaluterästä, karkaistut, mustatut ja hiotut.

Huomautus:

Asennus kierrereikään tai mutterilla T-urille Vaaka- tai pystysuuntainen monipistekiinnitys mahdollista.

Tekninen kuvaus

B ₁	29 mm
kierre M	M8
Suurin kiristysmomentti	43 Nm
Pituus	27 - 31 mm
Kiinnitysvoima	20 kN

Korkeus H	17,5 mm
Tuotetyyppi	Kiilakiinnitin