



Yksöskiila-puristusleuat uritettu, kierre M: M16



Tilaustiedot

Tilausnumero	370021 M16
GTIN	4030618237679
Tuoteluokka	37K

Kuvaus

Käyttö:

Kiristysruuvia sisäänpäin kiertämällä molemmat kiinnitysleuat liikkuvat ulospäin ja painavat työkappaleita kiinteää tukea vasten.

Raaka-aine:

Perusrunko työkaluterästä, karkaistu, kiiltävä. Kiinnitysleuat työkaluterästä, karkaistut, mustatut ja hiotut.

Huomautus:

Asennus kierrereikään tai mutterilla T-urille Vaaka- tai pystysuuntainen monipistekiinnitys mahdollista.

Tekninen kuvaus

kierre M	M16
Kiinnitysvoima	50 kN
Suurin kiristysmomentti	210 Nm
B ₁	56 mm
Pituus	57 - 64 mm

Korkeus H	34 mm
Tuotetyyppi	Kiilakiinnitin