

**HALDER****Kaksoiskiila-puristusleuat suora, kierre M: M12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	370024 M12
GTIN	4030618237747
Tuoteluokka	37K

**Kuvaus****Käyttö:**

Kaksoiskiilan ansiosta saavutetaan myös pystysuuntainen puristusvoima. Kiristysruuvia sisäänpäin kiertämällä molemmat kiinnitysleuat liikkuvat ulospäin ja painavat työkappaleita kiinteää tukea vasten.

**Raaka-aine:**

Perusrunko työkaluterästä, karkaistu, kiiltävä. Kiinnitysleuat työkaluterästä, karkaistut, mustatut ja hiotut.

**Huomautus:**

Asennus kierreleikään tai mutterilla T-urille Vaaka- tai pystysuuntainen monipistekiinnitys mahdollista.

Pituus: 42 - 49 mm

Korkeus H: 26 mm

B<sub>1</sub>: 41 mm

Suurin kiristysmomentti: 85 Nm

Kiinnitysvoima: 50 kN

**Tekninen kuvaus**

kierre M	M12
----------	-----

Pituus	42 - 49 mm
Kiinnitysvoima	50 kN
B <sub>1</sub>	41 mm
Suurin kiristysmomentti	85 Nm
Korkeus H	26 mm
Tuotetyyppi	Asetus-kiinnitysjärjestelmä