

**Kaksoiskiila-puristusleuat uritettu, kierre M: M12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	370023 M12
GTIN	4030618237723
Tuoteluokka	37K

Kuvaus**Käyttö:**

Kiristysruuvia sisäänpäin kiertämällä molemmat kiinnitysleuat liikkuvat ulospäin ja painavat työkappaleita kiinteää tukea vasten.

Kaksoiskiilan ansiosta saavutetaan myös pystysuuntainen puristusvoima.

Raaka-aine:

Perusrunko työkaluterästä, karkaistu, kiiltävä. Kiinnitysleuat työkaluterästä, karkaistut, mustatut ja hiotut.

Huomautus:

Asennus kierreleikään tai mutterilla T-urille Vaaka- tai pystysuuntainen monipistekiinnitys mahdollista.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysvoima	50 kN
Pituus	42 - 49 mm
B ₁	41 mm
Suurin kiristysmomentti	85 Nm

kierre M	M12
Korkeus H	26 mm
Tuotetyyppi	Kiilakiinnitin