



TY® Bits-sarja, 8-os. 29 mm C 6,3, Osien määrä: 8



Tilaustiedot

Tilausnumero	674165 8
GTIN	4010995421397
Tuoteluokka	63K

Kuvaus

Malli:

29 mm pitkien TY® Bits -terien 25 mm:n teriin verrattuna 4 mm suurempi pituus antaa pitemmän vääntöalueen ja niiden käyttöikä on tästä syystä pitempi. Ihanteellinen tehokkaisuus poraruuvaimiin ja iskuruuvaimiin. Terien säilytys muovisessa BitBuddy®-kotelossa mahdollistaa vaivattoman käsittelyn yhdellä kädellä, jolloin terät voidaan poimia suoraan kotelosta ruuvaimen.

Etu:

Värilliset kärjet on helppo ja nopea löytää, ja värillisen pinnoitteen ansiosta ne löytyvät helposti myös **pimeässä UV-valon ansiosta.**

Sisältö:

Kärjet, pituus 29 mm, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: 1 kpl koot PZ2; PZ3

Kärjet, pituus 29 mm, C 6,3, kolo-TORX®-ruuveille: 1 kpl koot TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Liitäntävarsi: 1 kpl

Huomautus:

Sopiva UV-taskulamppu LED / UV löytyy nrosta 081518 UV-LED.

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Osien määrä	8

Bit-terän pituus

29 mm

Tarvikkeet

LED- ja UV-taskulamppu akkuineen Tyyppi UV-LED

081518 UV-LED