

Garant**CNMG 120408 Wiper, Laji: HB7020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250061 HB7020
GTIN	4045197948533
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,15 - 0,35 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
lastunmurtaja	WSS
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 400 m/min
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7020
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä