

Garant**DNMG 110404 Wiper, Laji: HB7020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250653 HB7020
GTIN	4045197948557
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Syöttö f	0,15 - 0,35 mm/kierr,
lastunmurtaja	WSS
Lastuava aine	KM
Laji	HB7020
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 400 m/min
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 110404

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä