

Garant**DNMG 150608 Wiper, Laji: HB7020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250661 HB7020
GTIN	4045197948588
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	WSS
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 400 m/min
Laji	HB7020
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,15 - 0,35 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä