

**Garant****TNMG 160408 Wiper, Laji: HB7020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251435 HB7020
GTIN	4045197948618
Tuoteluokka	21G

**Tekninen kuvaus**

Syöttö f	0,15 - 0,35 mm/kierr,
lastunmurtaja	WSS
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 400 m/min
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB7020
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys $a_p$	0,3 - 2 mm
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä