

Garant**WNMG 080412 Wiper, Laji: HB7020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251967 HB7020
GTIN	4045197948663
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,15 - 0,35 mm/kierr,
Nirkon säde	1,2 mm
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 400 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
lastunmurtaja	WSS
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Laji	HB7020
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080412
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä