

Garant**WNMG 060408 Wiper, Laji: HB7020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251955 HB7020
GTIN	4045197948632
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 400 m/min
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB7020
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	WSS
Syöttö f	0,15 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 060408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä