

Garant**CNMG 120408 Wiper, Laji: HB7020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250157 HB7020
GTIN	4045197948717
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7020
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,3 - 0,45 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
lastunmurtaja	WSM
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä