

**Garant****CNMG 120412 Wiper, Laji: HB7020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250159 HB7020
GTIN	4045197948724
Tuoteluokka	21G

**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	1,2 mm
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 350 m/min
lastunmurtaja	WSM
Syöttö f	0,3 - 0,45 mm/kierr,
Laji	HB7020
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 4 mm
Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120412

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä