

Garant**TNMG 160408 Wiper, Laji: HB7020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251545 HB7020
GTIN	4045197948755
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	WSM
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Syöttö f	0,25 - 0,45 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Laji	HB7020
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä