

Garant**WNMG 080408 Wiper, Laji: HB7020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252071 HB7020
GTIN	4045197948786
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Laji	HB7020
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	WSM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,25 - 0,45 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-käântöterä	WNMG 080408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä