

**Garant****DNMG 150608 Wiper, Laji: HB7020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250763 HB7020
GTIN	4045197948731
Tuoteluokka	21G

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	WSM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 4 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB7020
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 350 m/min
Syöttö $f$	0,3 - 0,45 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä