

Garant**TNMG 160412 Wiper, Laji: HB7020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251547 HB7020
GTIN	4045197948762
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
Laji	HB7020
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Nirkon säde	1,2 mm
Syöttö f	0,25 - 0,45 mm/kierr,
lastunmurtaja	WSM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160412
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä