

Garant**CCMT 060204 Wiper, Laji: HB7020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260053 HB7020
GTIN	4045197948816
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1 mm
Syöttö f	0,15 - 0,3 mm/kierr,
Laji	HB7020
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 400 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	WSS
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Pääkäyttöalue	P
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060204

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	MF
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä