

Garant**WNMG 080412 Wiper, Laji: HB7020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252073 HB7020
GTIN	4045197948793
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	1,2 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,25 - 0,45 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
lastunmurtaja	WSM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080412
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä