

**Garant****CCMT 060202 Wiper, Laji: HB7020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260051 HB7020
GTIN	4045197948809
Tuoteluokka	21G

**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1 mm
Syöttö $f$	0,15 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	WSS
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 400 m/min
Laji	HB7020
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060202

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	MF
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä